

ISO metrický závitový DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M24X70

Objednací číslo	01410.240.070
Značka	-
UBB	950351203696
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410771
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	70 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info Šrouby a vruty ISO metrické žárově pozinkované jsou vyráběny s s třídou tolerance závitů 6az (spodní vrstva) před nanesením povrchu. Po zinkování lícují do standardních matic a závitových otvorů s třídou tolerance 6H. ISO metrický DIN 933

Standardy

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M24
k	15

Technický náčrt

L (mm)	70
P	3
S	36

FABORY

