

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X50

Objednací číslo	04105.060.050
Značka	-
UBB	500505620111
UNSPSC	31161620
EAN	8715494438919
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	50 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Technický náčrt

