

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X45

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 04105.080.045     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 500505560218      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715494439008     |
| BAL. od 200     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Průměr           | M8                                                   |
| Délka            | 45 mm                                                |
| Třída            | 10.9                                                 |
| Typ drážky       | Šestihran                                            |
| Tvar hlavy       | Šestihranná hlava                                    |
| Materiál         | Ocel                                                 |
| Směr závitů      | Pravý                                                |
| Povrchová úprava | Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+-ISO 10683 flZnnc     |
| Závit            | Metrický závit                                       |
| Info             | Zinkové vložování eliminuje riziko křehnutí vodíkem. |

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |

### Technická specifikace

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 28   |
| b (min.): L≤125mm         | 22   |
| d-D                       | M8   |
| k                         | 5.3  |
| L (mm)                    | 45   |
| P                         | 1.25 |
| s                         | 13   |

### Technický náčrt

