

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M20X80

Objednací číslo	04108.200.080
Značka	-
UBB	955351411629
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849969
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	80 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	80
P	2.5
s	30

Technický náčrt

