

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M30X100

Objednací číslo	04108.300.100
Značka	-
UBB	955351412619
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850064
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	100 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Technický náčrtek

