

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M6X25

Objednací číslo	04110.060.025
Značka	-
UBB	950351330168
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117212
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	25 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technický náčrt

