

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M16X30

Objednací číslo	04110.160.030
Značka	-
UBB	950351332065
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117885
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	30 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M16
k	10
L (mm)	30
P	2
s	24

Technický náčrt

