

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M18X40

Objednací číslo	04110.180.040
Značka	-
UBB	952351118122
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118059
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	40 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	40
P	2.5
s	27

Technický náčrt

