

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M20X70

Objednací číslo	04110.200.070
Značka	-
UBB	950351964198
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118158
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	70 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Technický náčrt

