

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M20X90

Objednací číslo 04110.200.090

Značka -

UBB 950351964354

UNSPSC 31161620

EAN 8715492118172

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	90 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

Technický náčrt

