

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M30X170

Objednací číslo	04110.300.170
Značka	-
UBB	500644702762
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019164
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	170 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	170
P	3.5
s	46

Technický náčrt

