

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M33X100

Objednací číslo	04110.330.100
Značka	-
UBB	500644703182
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019201
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M33
Délka	100 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

Technický náčrt

