

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M6X10

Objednací číslo	04115.060.010
Značka	-
UBB	500648314101
UNSPSC	31161620
EAN	8717077236141
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	10 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

Technický náčrt

