

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M6X22

Objednací číslo	04115.060.022
Značka	-
UBB	500648314515
UNSPSC	31161620
EAN	8717077236189
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	22 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M6
k	4
L (mm)	22
P	1
s	10

Technický náčrt

