

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M30X140

Objednací číslo	04115.300.140
Značka	-
UBB	500648332673
UNSPSC	31161620
EAN	8717077237995
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	140 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Technický náčrtek

