

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M30X150

Objednací číslo	04115.300.150
Značka	-
UBB	500648332756
UNSPSC	31161620
EAN	8717077238008
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	150 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	150
P	3.5
s	46

Technický náčrt

