

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Bez PU |10| M24

Objednací číslo	04120.240.001
Značka	-
UBB	950355043494
UNSPSC	31161727
EAN	8715492119575
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Třída	10
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technický náčrt

