



Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 10.9 M16X1,50X60

Objednací číslo	04160.160.060
Značka	-
UBB	950351334616
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120892
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	60 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	1.5
s	24

Technický náčrt

