



Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 10.9 M24X2,00X80

Objednací číslo	04160.240.080
Značka	-
UBB	953351526330
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121011
BAL. od 15	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	80 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ISO	8765
DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	80
P	2
s	36

Technický náčrt

