



Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 10.9 M24X2,00X90

Objednací číslo	04160.240.090
Značka	-
UBB	954351297880
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121028
BAL. od 15	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	90 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	90
P	2
s	36

Technický náčrt

