



Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Pozinkované 10.9 M12X1,50X45

Objednací číslo	04162.120.045
Značka	-
UBB	500648164787
UNSPSC	31161620
EAN	8717077212343
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	45 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

NEN	1555
ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.5

Technický náčrt



