



PEINER Vysokopevnostní konstrukční šroub EN 14399-4 Ocel Žárový zinek 10.9 M12X75

Objednací číslo	04210.120.075
Značka	-
UBB	500574018338
UNSPSC	31161614
EAN	8715494310659
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	75 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Žárový zinek
Závit	Metrický závit

Info

PEINER HV-šrouby v rozměrech M12 až M36 jsou specifikovány normou EN 14399-4. Šrouby v rozměrech M39 až M64 jsou definovány v DAST 021. PEINER HV-šrouby s příslušnými HV-maticemi a HV-podložkami mohou být použity jen jako sada od stejného dodavatele.

Standardy

EN	14399-4
----	---------

b	23
d-D	M12
k	8
L (mm)	75
P	1.75
s	22

