



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M27X65

Objednací číslo 07000.270.065

Značka -

UBB 953351182464

UNSPSC 31161605

EAN 8715492048097

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Délka	65 mm
Třída	12.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technická specifikace

b	66
d-D	M27
dk (max.)	40
Plný závit L ≤	90
k (max.)	27
L (mm)	65
P	3

Technický náčrt



