



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 10.9 M20X220

Objednací číslo	07023.200.220
Značka	-
UBB	500647960680
UNSPSC	31161605
EAN	8717077284081
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	220 mm
Třída	10.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standardy

DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125

Technická specifikace

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Plný závit L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	220
P	2.5

Technický náčrt



