



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M18X190

Objednací číslo 07060.180.190

Značka -

UBB 500644790536

UNSPSC 31161605

EAN 8717077027602

BAL. od 25

Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	190 mm
Třída	8.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technická specifikace

b	48
d-D	M18
dk (max.)	27
Plný závit L ≤	65
k (max.)	18
L (mm)	190
P	2.5
s	14

Technický náčrt

