



Šroub s vnitřním šestihranem a plným závitem DIN ≈912 Ocel Pozinkované 8.8 M16X100

Objednací číslo 07071.160.100

Značka -

UBB 500500825319

UNSPSC 31161605

EAN 8715494042284

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈1241
DIN	≈912
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762
BS	≈4168-1

Technická specifikace

d-D	M16
dk (max.)	24
k (max.)	16
L (mm)	100
P	2
s	14

Technický náčrt

