



Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7984 Ocel Bez PU 08.8 M12X45

Objednací číslo 07080.120.045

Značka -

UBB 950351429911

UNSPSC 31161605

EAN 8715492062413

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	45 mm
Třída	08.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Nízká válcová hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen

Standardy

DIN 7984

symbolem stupně
 ocele bez pevnostní
 třídy 70 (tedy A2-70
 → A2). Staré a nové
 označení se může v
 některých případech
 vyskytnout vedle
 sebe.

Technická specifikace

b (min.)	30
d-D	M12
dk	18
Plný závit L ≤	45
k	7
L (mm)	45
P	1.75
s	8

Technický náčrt

