



Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7984 Ocel Pozinkované 08.8 M8X50

Cikkszám	07090.080.050
Márka	-
UBB	951351977396
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063236
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Průměr	M8
Délka	50 mm
Třída	08.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Nízká válcová hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové

Szabványok

DIN	7984
-----	------

ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Műszaki specifikációk

b (min.)	22
d-D	M8
dk	13
Plný závit L ≤	30
k	5
L (mm)	50
P	1.25
s	5

Műszaki rajz

