



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M4X18

Objednací číslo 07160.040.018

Značka -

UBB 952351362233

UNSPSC 31161605

EAN 8715492070944

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	18 mm
Třída	8.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technická specifikace

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Plný závit L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	18
P	0.7
s	3

Technický náčrt

