



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Bez PU 010.9 M6X25

Objednací číslo	07400.060.025
Značka	-
UBB	950351475609
UNSPSC	31161518
EAN	8715492082909
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	25 mm
Třída	010.9
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závit	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Všechny
rozměry jsou
informativní hodnoty
a mohou se lišit
v závislosti od
výrobce. Díky
nepříznivé geometrii
hlavy má tento
spojovací materiál
sníženou schopnost
zatížení. Pokud
je nutné označit
ocelový spojovací
materiál se sníženým

Standardy

DIN	≈7991
ISO	10642

zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technická specifikace

b (min.)	24
d-D	M6
dk (max.)	12.16
Plný závit L ≤	35
k (max.)	3.72
L (mm)	25
P	1
s	4
α	90

Technický náčrt

