



Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈10642 Ocel Pozinkované 08.8 M4X25

Objednací číslo 07450.040.025

Značka -

UBB 954351375835

UNSPSC 31161518

EAN 8715492150820

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	25 mm
Třída	08.8
Typ drážky	T-hvězdice
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní

Standardy

ISO ≈10642

DIN ≈7991

třídy 70 (tedy A2-70
→ A2). Staré a nové
označení se může v
některých případech
vyskytnout vedle
sebe.

Technická specifikace

b (min.)	14
d-D	M4
dk	8
k (max.)	2.3
L (mm)	25
P	0.7
Drážka	20
α	90

Technický náčrtek

