



Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 45H M6X40

Objednací číslo 07930.060.040

Značka -

UBB 950351528753

UNSPSC 31161518

EAN 8715492167170

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	40 mm
Třída	45H
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
bod	Cup
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve stříhu.

Standardy

BS	4168-5
NEN	2343
ASME	B18.3.6M
NF	E27-183
ISO	4029
DIN	916

Technická specifikace

d-D	M6
dv	3
L (mm)	40

Technický náčrt

P	1
s	3
t (min.)	2

