

Šestihranná matice MF soustružená levý závit DIN 934 Automatová ocel Bez PU |6| M22X1,50 (LH)

Objednací číslo	11007.220.150
Značka	-
UBB	500648177326
UNSPSC	31161727
EAN	8717077215160
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M22
Třída	6
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Automatová ocel
Směr závitu	Levý (LH)
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit
Info	levý závit

Standardy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technická specifikace

d-D	M22
m	18
P	1.5
s	32

Technický náčrt

