



Šroub pro T-drážky DIN 787 Ocel Bez PU 8.8 M20X20X200

Objednací číslo	16202.220.200
Značka	-
UBB	951351714526
UNSPSC	31161611
EAN	4020772084127
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Délka	200 mm
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Pro rozměry T-drážek, viz DIN 650. Šrouby s T-drážkou jsou do velikosti M12 včetně v třídě 10.9, od velikosti M12 je to třída 8.8.

Standardy

NF	E21-301
DIN	787
ISO	299

Technická specifikace

a	20
d-D	M20
e (e2 ≥ e1)	32
k	12
L (mm)	200
P	2.5

Technický náčrt

