



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 8.8 M3X5

Objednací číslo	24402.030.005
Značka	-
UBB	951353057957
UNSPSC	31161504
EAN	8715492627087
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	5 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	84
NF	≈E25-127

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	5.5
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2
L (mm)	5
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.85

Technický náčrtek