



Šroub s nízkou válcovou hlavou s přímou drážkou ISO 1207 Ocel Bez PU 4.8 M4X60

Objednací číslo	24501.040.060
Značka	-
UBB	500648426988
UNSPSC	31161504
EAN	8717077224834
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	60 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	ISO 1207

Standardy

ISO	1207
-----	------

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	7
Plný závit $L \leq$	40
k (max.)	2.6
L (mm)	60
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1.1

Technický náčrt

