



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2X10

Objednací číslo	24520.020.010
Značka	-
UBB	950353111418
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629692
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M2
Délka	10 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	84
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
ISO	≈1207
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	10
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technický náčrt