



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X25

Objednací číslo	24520.060.025
Značka	-
UBB	950353119437
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630926
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	25 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈1207
NEN	≈1602
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-127

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický náčrt