



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X35

Objednací číslo	24520.060.035
Značka	-
UBB	950353119684
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630940
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	35 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	84

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	35
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický náčrt