



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X40

Objednací číslo	24520.060.040
Značka	-
UBB	950353119767
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630957
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	40 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	84
BS	≈4183
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický náčrt