



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X70

Objednací číslo	24520.060.070
Značka	-
UBB	950353120161
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631015
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	70 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-127
ISO	≈1207
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NEN	≈1602

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický náčrt