



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X80

Objednací číslo	24520.060.080
Značka	-
UBB	950353120245
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631022
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	80 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207
NEN	≈1602
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	80
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický náčrt