

## Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X90



Objednací číslo	24520.060.090
Značka	-
UBB	950353120328
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631039
BAL. od 100	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	90
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

### Standardy

ASME	B18.6.7M
BS	4183
ISO	1207
NF	E25-127
DIN	84

### Technická specifikace

$d_k$	10
Plný závit $L \leq$	40
k	3.9
n	1.6
P	1

### Technický náčrt

