

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X100



Objednací číslo	24520.060.100
Značka	-
UBB	950353120401
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631046
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	100
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	84
ISO	1207
NF	E25-127
BS	4183
ASME	B18.6.7M

Technická specifikace

d_k	10
Plný závit $L \leq$	40
k	3.9
n	1.6
P	1

Technický náčrt

