



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M8X45

Objednací číslo	24520.080.045
Značka	-
UBB	950353121318
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631220
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	45 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
BS	≈4183
NEN	≈1602
ISO	≈1207
NF	≈E25-127

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Plný závit L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	45
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Technický náčrt