



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M10X80

Objednací číslo	24520.100.080
Značka	-
UBB	950353122894
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631480
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	80 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602
ISO	≈1207

Technická specifikace

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	80
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Technický náčrt