



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M10X100

Objednací číslo	24520.100.100
Značka	-
UBB	950353122977
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631497
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	100 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
ISO	≈1207
DIN	84
NF	≈E25-127
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	100
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Technický náčrt