



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M3X20

Objednací číslo	24540.030.020
Značka	-
UBB	950353131549
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632906
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický náčrt

