

## Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M3X50



Objednací číslo 24540.030.050

Značka -

UBB 950353132125

UNSPSC 31161504

EAN 8715492632982

BAL. od 200 Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M3
Délka (L) (mm)	50
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

### Standarty

ASME	B18.6.7M
DIN	963 A
ISO	2009
NF	E25-123
BS	4183

### Technická specifikace

$d_k$	5.6
Plný závit $L \leq$	22
$k$ (max.)	1.65
$n$	0.8
$P$	0.50

### Technický náčrt

