



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M4X6

Objednací číslo	24540.040.006
Značka	-
UBB	950353133529
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633170
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	6 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	6
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický náčrt

